

Garnitura za ER stezni sustav, SK 40, za veličinu ER čahura: 32



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300630 32
GTIN	4045197307927
Razred artikla	37D

Opis

Izvedba:

- **Vanjski i unutarnji konus su brušeni.**
- **Visoka preciznost rotacije sustava $\leq 10 \mu\text{m}$.**
- **Do 40 % veća snaga stezanja, kod nazivnog \emptyset .**

Prednost:

- **Dulji vijek trajanja, optimalna sigurnost procesa.**
- **Bolja kvaliteta (kvaliteta površine, strože tolerancije izrade).**
- **Niski troškovi proizvodnje.**

Dio isporuke:

ER glava s maticom (br. 300470 vel. 16, 25 odn. 32), ER stezni ključ (br. 613300 vel. 25 odn. 309680 vel. 32) i ER stezne čahure (br. 308901, 308941 odn. 308981):

ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 mm.

ER 25 (428 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 i 16 mm.

ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 i 20 mm.

Uključujući plastični kovčeg.

Dodatni pribor:

Stezni vijak (AB) br. 308600 – 308806, AB stezni ključ br.308820; 308830, ER stezni ključ br. 309680 – 309745, ER stezna čahura br. 308901 – 309434, ER stezna matica br. 309615 (za stezne pločice), stezne pločice br. 309625 – 309645 (za br. 309615).

Tehnički opis

za ER stezna kliješta	32
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	ISO 7388-1
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	309000 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	309000 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	309000 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	309000 17
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	309000 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	309000 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	309000 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	309000 4
ER stezni ključ za ER steznu glavu 32	309680 32
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm	309432 9
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309432 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	309000 6
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm	309432 8
Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm	309280

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm	309432 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	309000 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	309000 19
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	309000 11
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm	309432 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	309000 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	309000 15
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 11 mm	309432 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	309000 3
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 12 mm	309432 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	309000 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	309000 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	309000 5
Stezna glava za ER čahureoblik ADB za veličinu ER čahura 32	300470 32