

Garant

Pločica s djelomičnim profilom 55° unutarinja, desna, HB7020, broj navoja / cola: 48-20

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270839 48-20
GTIN	4045197481801
Razred artikla	21J

Tehnički opis

Broj brzina/coli	48-20
Rezni materijal	HM
unutarinja/vanjska primjena	unutarnji
Primjena	desni
Profil izmjenjive rezne pločice	Djelomični profil
Vrsta	HB7020
Vrsta navoja	BSW
Vrsta navoja	BSP
Vrsta navoja	BSW-LH
Vrsta navoja	G
Vrsta navoja	G-LH

Vrsta navoja	BSP-LH
Kut profila navoja vijka	55 stupanj
Debljina	1,85 mm
Veličina pločice L	6 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje navoja

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	70 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	S
GG(G)	prikladno	120 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	N

kontinuirano	prikladno samo u posebnim uvjetima
nepravilno	prikladno
isprekidano	prikladno
mokro maksimalno	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima