

Garant**Mini produžetak za ER čahure cilindričan, za veličinu ER čahura: 11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300685 11
GTIN	4045197291806
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Cilindrični držač s drškom Weldon i ER maticom.
Prolazna rupa dostupna je za unutarnje hlađenje.

Upotreba:

Za produženje dometa stezne glave odnosno stezne čahure.

Dodatni pribor:

Stezni ključ br. 309680 – 309740.
ER stezne čahure br. 308878 – 309434, zamjenska ER matica br. 309580; 309650.

Napomena:

Nije prikladno za postupke skupljanja.

Tehnički opis

L ₂	19 mm
Stezni raspon	0,5 - 7 mm
Ø drške d	16 mm
Duljina drške L ₁	150 mm
za ER stezna kliješta	11 mm
Vanjski Ø D	16 mm
Unutarnje hlađenje	da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm

Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1,5 mm	308881 1,5
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309369 4
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 3 mm	309368 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308881 1
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308882 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308881 3
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 7 mm	309368 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308881 4
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	309369 3
Garnitura ER čahura od 13 dijelova, 1-7 mm	309010
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308918 2
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 5 mm	309368 5
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308882 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308918 4
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	309369 5
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 6 mm	309368 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3,5 mm	308881 3,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308918 5
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 2 mm	309368 2
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308881 2
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309369 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308918 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308918 1
Garnitura ER čahura od 7 dijelova, 1-7 mm	309155

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308918 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5,5 mm	308881 5,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308918 6
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308882 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4,5 mm	308881 4,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308881 7
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 4 mm	309368 4
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 1 mm	309368 1
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6,5 mm	308881 6,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308881 6
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308882 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308881 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308881 2,5
ER mini stezna matica za ER 11	309650 11
ER stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 6 mm	309399 6
ER stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309399 4,5
ER stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 2,5 mm	309399 2,5
ER stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309399 3,5
ER stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309399 2,8
ER stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 4 mm	309399 4