

**Garant****Stezna glava za OZ čahure oblik ADB, SK 40 A = 70, stezni raspon: 2-16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300695 2-16
GTIN	4045197285010
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni.

**Kuglični ležaj i stezna matica.** Za veću krutost i koncentričnost.

**GARANT –**

S rupom za RFID/Balluff čip. Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!). Stezna matica izbalansirana (G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>).

**Upotreba:**

Za prihvat alata s cilindričnom drškom u čahurama prema DIN 6388 obliku A i B.

**Dio isporuke:**

Uključuje steznu maticu.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, OZ čahura br. 309540 – 309565, C-ključ br. 628400.

**Tehnički opis**

Rezervna stezna matica br. 309670	2 - 16
Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400	40 / 42
Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
Stezni raspon	2 - 16 mm
Vanjski Ø D	43 mm

Stezni $\varnothing D_1$	2-16 mm
Prihvat	SK 40 A = 70
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 $\mu$ m
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

## Pribor

OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni $\varnothing$ d 4 mm	309540 4
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni $\varnothing$ d 15 mm	309540 15
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni $\varnothing$ d 16 mm	309540 16
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni $\varnothing$ d 10 mm	309540 10
Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni $\varnothing$ d 8 mm	309540 8
C ključs kljunom za vanjski $\varnothing$ matice 40/42 mm	628400 40/42
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40

OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 7 mm	309540 7
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 6 mm	309540 6
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 5 mm	309540 5
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 12 mm	309540 12
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 13 mm	309540 13
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 11 mm	309540 11
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 9 mm	309540 9
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 14 mm	309540 14
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40