

LOCTITE**Poliolefin ljepilo, 20 g, oznaka proizvođača: 406****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083362 406
GTIN	4058093008928
Razred artikla	04L

Opis**Upotreba:**

Za plastične materijale koji se teško lijepe PE, PP, PTFE, Santopren i druge termoplastične elastomere. Za poboljšano prijanjanje lijepljenih mjesta prethodno tretirajte s primerom 770.

Dio isporuke:

Garnitura poliolefin ljepila 406.

Tehnički opis

Vlačno smična čvrstoća	15,5 N/mm ²
Oznaka proizvođača	LOCTITE 406
Čvrstoća prema	2 - 10 s
Označavanje opasnih tvari	GHS07: Uskličnik
Dinamična viskoznost	20 mPas
Temperatura skladištenja	2 - 8 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje	20 mjesec

Gustoća	1,1 g/cm ³
Temperatura na području primjene	-40 °C
Boja	prozirno
Kemijska baza	Etil cijanoakrilat
Klasa opasnih tvari	9
Oblik	tekuće
prikladno za materijal	PP
prikladno za materijal	PE
prikladno za materijal	Elastomer
Količina punjenja	20 ml
maksimalna dimenzija pukotina	0,15 mm
Atribut imena proizvoda	20 g
Vrsta proizvoda	Sekundno ljepilo