

Garant**Stezna glava za OZ čahure oblik ADB, SK 40 A = 70, stezni raspon: 2-25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300695 2-25
GTIN	4045197285027
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni.

Kuglični ležaj i stezna matica. Za veću krutost i koncentričnost.

GARANT –

S rupom za RFID/Balluff čip. Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!). Stezna matica izbalansirana (G 2,5 / 25000 min⁻¹).

Upotreba:

Za prihvat alata s cilindričnom drškom u čahurama prema DIN 6388 obliku A i B.

Dio isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, OZ čahura br. 309540 – 309565, C-ključ br. 628400.

Tehnički opis

Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400	58 / 62
Stezni raspon	2 - 25 mm
Rezervna stezna matica br. 309670	2 - 25
Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
Vanjski Ø D	60 mm

Stezni $\varnothing D_1$	2-25 mm
Prihvat	SK 40 A = 70
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μ m
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

C ključs kljunom za vanjski \varnothing matice 58/62 mm	628400 58/62
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni \varnothing d 6 mm	309550 6
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni \varnothing d 18 mm	309550 18
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni \varnothing d 12 mm	309550 12
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni \varnothing d 10 mm	309550 10
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni \varnothing d 25 mm	309550 25
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni \varnothing d 24 mm	309550 24
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni \varnothing d 23 mm	309550 23
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40

OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 4 mm	309550 4
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 5 mm	309550 5
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 13 mm	309550 13
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 19 mm	309550 19
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 7 mm	309550 7
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 15 mm	309550 15
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 17 mm	309550 17
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 11 mm	309550 11
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 16 mm	309550 16
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 14 mm	309550 14
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 8 mm	309550 8
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 21 mm	309550 21
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 9 mm	309550 9

Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 22 mm	309550 22
OZ stezna čahura za ureznike nazivni stezni Ø d 20 mm	309550 20
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40