

HOLEX®

Kombinirani držači za nasadna glodala i glodače glave Oblik A, SK 40 kratko, Ø trna d1: 16 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300840 16
GTIN	4045197145369
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

Konusna drška, prihvatni čep i kontaktne površine brušeni na obodu. S Balluffchip provrtom.

Upotreba:

- S dosjednim klinom, za glodala s uzdužnim utorom, npr. DIN 841.
- S povlačnim prstenom za glodala s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.

Dio isporuke:

Uključuje klin, povodni prsten i pritezni vijak za glodalo.

Dodatni pribor:

Pritezni vijak (AB) br. 308600; 308806, AB stezni ključ br. 308810 – 308830, poseban ključ br. 309840.

Standard: DIN 6358

Norma prihvata: ISO 7388-1

Norma prihvata: DIN 69871

Oblik: A

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 15000 min⁻¹

Točnost rotacije: ≤ 6 μm

Duljina izboja A-dimenzija: 55 mm

Vanjski Ø D: 32 mm

Duljina glodaćeg trna L₃ s priteznim prstenom: 17 mm

Duljina klina glodalice L₄: 27 mm

Rezervni pritezni vijak za glodalo 309860: 16

Rezervni povodni prsten 309870: 16

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	55 mm
odgovarajući posebni ključ 309840	16
Rezervni pritezni vijak za glodalo 309860	16
Duljina glodaćeg trna L ₃ s priteznim prstenom	17 mm
Ø trna d ₁	16 mm
Duljina klina glodalice L ₄	27 mm
Rezervni povodni prsten 309870	16
Vanjski Ø D	32 mm
Prihvat	SK 40 kratko
Standard	DIN 6358
Norma prihvata	ISO 7388-1
Norma prihvata	DIN 69871
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 6 µm
Strategija rezanja	HPC

Pribor

Pritezni svornjak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Stezni ključ za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za strmi konus 40 SK	308820 40
Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Pritezni svornjak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Pritezni vijak za glodala za trn Ø 40 mm	309860 40
Specijalni pritezni svornjak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40

Poseban pritezni svornjak prikladno za strmi konus 40	308740 40
Pritezni svornjak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Pritezni vijak za glodala za trn Ø 16 mm	309860 16
Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Pritezni svornjak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Specijalni ključ za trn Ø 16 mm	309840 16
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za strmi konus 40 SK	308810 40
Pritezni svornjak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Pritezni svornjak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Stezni ključ za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za strmi konus 40 SK	308830 40
Specijalni ključ za trn Ø 40 mm	309840 40
Pritezni svornjak Mazak, zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Pritezni svornjak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Pritezni svornjak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Pritezni svornjak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povodni prsten za trn Ø 40 mm	309870 40
Povodni prsten za trn Ø 16 mm	309870 16
Pritezni svornjak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Pritezni svornjak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40

Specijalni pritezni svornjak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308720 40
Pritezni svornjak Hurco 45° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Pritezni svornjak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za strmi konus 40 SK	308812 40