

**Očna matica, Ø navoja: M12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	086477 M12
GTIN	2050001741813
Razred artikla	08Y

Opis**Izvedba:**

Vrlo čvrsti očni vijci / matice, lakirani u crveno.

Napomena:

Očne vijke i matice nemojte opterećivati pod kutom od 90° prema osi navoja!

SF 4:1 = Faktor sigurnosti 4.

Tehnički opis

Ukupna visina F	62 mm
Unutarnji Ø prstena A	35 mm
Ø vijenca, podloga C	35 mm
Vanjski Ø prstena B	63 mm
Težina	0,27 kg
Ø navoja	M12
Duljina navoja za maticu E	14 mm

List s podacima

Dimenzija D	14 mm
Nosivost WLL SF 4:1	1,6 t
Vrsta proizvoda	Prstenasti vijak