


Garant
Set pločica za tokarenje navoja, veličina 16, HB7010, tip: IR

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 271900 IR |
| GTIN | 4045197370976 |
| Razred artikla | 21J |

Opis
Sadržaj:

Puni profil, metrički 60°: Br. 270756 vel. 1; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3

Djelomični profil, metrički 60°: br. 270792 vel. 0,5-1,5; 1,75-3

Puni profil, BSW 55°: br. 270824 vel. 14; 11

Vrsta navoja: M

Vrsta navoja: M-LH

Vrsta navoja: MF

Vrsta navoja: G

Vrsta navoja: BSW

Vrsta navoja: MF-LH

Smjer obrade: desno

Tehnički opis

| | |
|-----------------|-------|
| Smjer obrade | desno |
| Rezni materijal | HM |
| Vrsta navoja | M |
| Vrsta navoja | M-LH |
| Vrsta navoja | MF |
| Vrsta navoja | G |
| Vrsta navoja | BSW |

| | |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Vrsta navoja | MF-LH |
| Vrsta navoja | G-LH |
| Vrsta navoja | BSW-LH |
| Vrsta | HB7010 |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje navoja |

Pribor

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Pločica s punim profilom 60° unutaranja, desna korak 1 mm | 270756 1 |
| Pločica s punim profilom 55° unutaranja, desna broj navoja / cola 14 | 270824 14 |
| Pločica s punim profilom 60° unutaranja, desna korak 1,5 mm | 270756 1,5 |
| Pločica s punim profilom 55° unutaranja, desna broj navoja / cola 11 | 270824 11 |
| Pločica s djelomičnim profilom 60° unutaranja, desna korak 0,5-1,5 mm | 270792 0,5-1,5 |
| Pločica s punim profilom 60° unutaranja, desna korak 2 mm | 270756 2 |
| Pločica s punim profilom 60° unutaranja, desna korak 3 mm | 270756 3 |
| Pločica s punim profilom 60° unutaranja, desna korak 1,75 mm | 270756 1,75 |
| Pločica s punim profilom 60° unutaranja, desna korak 2,5 mm | 270756 2,5 |
| Pločica s djelomičnim profilom 60° unutaranja, desna korak 1,75-3 mm | 270792 1,75-3 |