

**Garant****Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave oblik ADB, SK 40 A = 160, Ø trna d1: 40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300895 40
GTIN	4045197285287
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu. S otvorom za Balluff/RFID čip.

**GARANT** –Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).

**Upotreba:**

- S klinom, za glodače glave s utorom , npr. DIN 841.
- S prstenom za glodače glave s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.

**Dio isporuke:**

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, specijalni ključ br. 309840.

**Napomena:**

Unutarnje hlađenje moguće je samo s odgovarajućim priteznim vijkom br. 309861.

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Ø trna d <sub>1</sub>	40 mm
Duljina klina glodalice L <sub>4</sub>	41 mm

Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	40
Duljina glodaćeg trna L <sub>3</sub> s priteznim prstenom	27 mm
Rezervni prihvatni prsten br. 309870	40
Vanjski Ø D	70 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	40
Stezni Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Prihvat	SK 40 A = 160
Standard	DIN 6358
Norma prihvata	ISO 7388-1
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 5 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Držač za glodala

## Pribor

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
	308802 40

Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40

Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40

308615 40

Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40

308625 40

Specijalni ključ za trn Ø 40 mm

309840 40

Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308801 40

Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308806 40

Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308785 40

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308795 40

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40

308620 40

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40

308740 40

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308760 40

Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40

308630 40

Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 40 mm

309860 40

Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40

308605 40

Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308660 40

Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M

308670 40M

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40

308610 40

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308790 40

Prsten za glodaču glavu za trn Ø 40 mm

309870 40