

Garant

Držač za unutarnje tokarenje s fiksnim kutom nagiba od 1,5°, lijevi, duljina slobodnog dijela / veličina pločice L: 25/11 mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	272142 25/11
GTIN	4045197429599
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

**S fiksnim kutom nagiba.
S unutarnjim hlađenjem.**

Tehnički opis

Vijak za izmjenjivu pločicu	279810 4
Veličina pločice	11 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	13 mm
Udaljenost vrha od osi	7,3 mm
Ukupna duljina L	180 mm
Unutarnje hlađenje	da
Ø drške D_s	20 mm
Kut nagiba	1,5 stupanj
Primjena	lijevi
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Stezni vijak tip 4	279810 4
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijač sa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500