

Garant

Držač za unutarnje tokarenje s fiksnim kutom nagiba od 2,5°, desno, duljina slobodnog dijela / veličina pločice L: 44/9,3mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	272101 44/9,3
GTIN	4045197430588
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

S fiksnim kutom nagiba.

Napomena:

Slobodna duljina podesiva od 8 mm – 44 mm.

Tehnički opis

Veličina pločice	9,3 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	279810 7
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	8 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Unutarnje hlađenje	ne
Ø drške D_s	16 mm
Kut nagiba	2,5 stupanj
Primjena	desno
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX5	674248 TX5
Stezni vijak tip 7	279810 7
Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200