

Garant**Držac za tokarenje, desno, Vel. drške / veličina pločice L: 25/22mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	272001 25/22
GTIN	4045197430502
Razred artikla	21W

Opis

Dio isporuke:
S podložnom pločicom 1,5°.

Tehnički opis

Veličina drške	25 mm
Duljina glave L ₁	36 mm
Stezni vijak za podlošku	279824 2
Podložna pločica 1,5°	272606 1,5
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Stezni vijak za izmjenjivu pločicu	279810 3
Ukupna duljina L	155 mm
Veličina pločice	22 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Stezni vijak tip 3	279810 3
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Vijak za podložnu pločicu tip 2	279824 2
Podložna pločica držača za vanjsko tokarenjeER kut nagiba 1,5 stupanj	272606 1,5
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500