

Garant

Držač za unutarnje tokarenje s fiksnim kutom nagiba od 2,5°, desno, duljina slobodnog dijela / veličina pločice L: 32/16mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	272101 32/16
GTIN	4045197430595
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

S fiksnim kutom nagiba. S unutarnjim hlađenjem.

Upotreba:

Za standardne navoje M20×2,5; M22×2,5 i M24×3.

Tehnički opis

Minimalni Ø prebušenja D_{min}	17 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	279810 5
Udaljenost vrha od osi	10,3 mm
Veličina pločice	16 mm
Ukupna duljina L	180 mm
Unutarnje hlađenje	da
Ø drške D_s	20 mm
Kut nagiba	2,5 stupanj
Primjena	desno
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Stezni vijak tip 7	279810 7
Stezni vijak tip 5	279810 5
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200