

Garant
Set pločica za tokarenje navoja, veličina 16, HB7010, tip: EL

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	271900 EL
GTIN	4045197371492
Razred artikla	21J

Opis
Sadržaj:

Puni profil, metrički 60°: Br. 270720 vel. 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3

Djelomični profil, metrički 60°: Br. 270745 vel. 0,5-1,5; 1,75-3

Puni profil, BSW 55°: br. 270805 vel. 14; 11

Tehnički opis

Smjer obrade	lijevi
Rezni materijal	HM
Vrsta navoja	M
Vrsta navoja	M-LH
Vrsta navoja	MF
Vrsta navoja	G
Vrsta navoja	BSW
Vrsta navoja	MF-LH
Vrsta navoja	G-LH
Vrsta navoja	BSW-LH
Vrsta	HB7010

Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje navoja
Pribor	
Pločica s punim profilom 60° unutarnja, lijeva korak 1,75 mm	270776 1,75
Pločica s punim profilom 60° vanjska, lijeva korak 2 mm	270720 2
Pločica s punim profilom 60° vanjska, lijeva korak 1,5 mm	270720 1,5
Pločica s djelomičnim profilom 60° unutarnja, lijeva korak 1,75-3 mm	270797 1,75-3
Pločica s punim profilom 60° vanjska, lijeva korak 2,5 mm	270720 2,5
Pločica s punim profilom 55° unutarnja, lijeva broj navoja / cola 11	270834 11
Pločica s punim profilom 60° vanjska, lijeva korak 1,25 mm	270720 1,25
Pločica s punim profilom 60° unutarnja, lijeva korak 3 mm	270776 3
Pločica s punim profilom 60° vanjska, lijeva korak 1 mm	270720 1
Pločica s punim profilom 55° unutarnja, lijeva broj navoja / cola 14	270834 14
Pločica s punim profilom 60° unutarnja, lijeva korak 1,5 mm	270776 1,5
Pločica s punim profilom 55° vanjska, lijeva broj navoja / cola 11	270805 11
Pločica s djelomičnim profilom 60° unutarnja, lijeva korak 0,5-1,5 mm	270797 0,5-1,5
Pločica s punim profilom 60° unutarnja, lijeva korak 2,5 mm	270776 2,5
Pločica s punim profilom 60° vanjska, lijeva korak 3 mm	270720 3
Pločica s djelomičnim profilom 60° vanjska, lijeva korak 0,5-1,5 mm	270745 0,5-1,5
Pločica s punim profilom 60° unutarnja, lijeva korak 1 mm	270776 1
Pločica s punim profilom 55° vanjska, lijeva broj navoja / cola 14	270805 14
Pločica s punim profilom 60° unutarnja, lijeva korak 2 mm	270776 2

Pločica s djelomičnim profilom 60° vanjska, lijeva korak
1,75-3 mm

270745 1,75-3