

Garant

Držač za unutarnje tokarenje s fiksnim kutom nagiba od 1,5°, lijevi, duljina slobodnog dijela / veličina pločice L: 32/16mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	272142 32/16
GTIN	4045197431103
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

S fiksnim kutom nagiba.

S unutarnjim hlađenjem.

Tehnički opis

Veličina pločice	16 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	279810 5
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	17 mm
Udaljenost vrha od osi	10,3 mm
Ukupna duljina L	180 mm
Unutarnje hlađenje	da
Ø drške D_s	20 mm
Kut nagiba	1,5 stupanj
Primjena	lijevi
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Stezni vijak tip 5	279810 5
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200