

Garant**Držac za tokarenje, desno, Vel. drške / veličina pločice L: 32/22mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	272001 32/22
GTIN	4045197644176
Razred artikla	21W

Opis

Dio isporuke:
S podložnom pločicom 1,5°.

Tehnički opis

Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Podložna pločica 1,5°	272606 1,5
Stezni vijak za izmjenjivu pločicu	279810 3
Duljina glave L ₁	36 mm
Veličina drške	32 mm
Stezni vijak za podlošku	279824 2
Ukupna duljina L	175 mm
Veličina pločice	22 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Podložna pločica držača za vanjsko tokarenjeER kut nagiba 1,5 stupanj	272606 1,5
Stezni vijak tip 3	279810 3
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Vijak za podložnu pločicu tip 2	279824 2
Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500