

## Garant

### Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave oblik ADB, SK 40 A = 130, Ø trna d1: 16mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300885 16
GTIN	4045197285195
Razred artikla	31A

#### Opis

##### Izvedba:

Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu. S otvorom za Balluff/RFID čip.

**GARANT** –Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).

##### Upotreba:

- S klinom, za glodače glave s utorom , npr. DIN 841.
- S prstenom za glodače glave s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.

##### Dio isporuke:

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu.

##### Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, specijalni ključ br. 309840.

##### Napomena:

Unutarnje hlađenje moguće je samo s odgovarajućim priteznim vijkom br. 309861.

#### Tehnički opis

Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	16
Duljina glodaćeg trna L <sub>3</sub> s priteznim prstenom	17 mm
Duljina izboja A-dimenzija	130 mm

Duljina klina glodalice $L_4$	27 mm
$\varnothing$ trna $d_1$	16 mm
Rezervni prihvatni prsten br. 309870	16
Vanjski $\varnothing$ D	32 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	16
Stezni $\varnothing$ $D_1$	16 mm
Prihvat	SK 40 A = 130
Standard	DIN 6358
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 5 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Držać za glodala

## Pribor

Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Specijalni ključ za trn $\varnothing$ 40 mm	309840 40
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn $\varnothing$ 16 mm	309860 16
Prsten za glodaču glavu za trn $\varnothing$ 40 mm	309870 40
Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40

Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Prsten za glodaču glavu za trn Ø 16 mm	309870 16
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Specijalni ključ za trn Ø 16 mm	309840 16
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 40 mm	309860 40
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40