

**Garant**

**Držač za unutarnje tokarenje s fiksnim kutom nagiba od 1,5°, lijevi, duljina slobodnog dijela / veličina pločice L: 40/16mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	272142 40/16
GTIN	4045197431110
Razred artikla	21W

**Opis****Izvedba:**

**S fiksnim kutom nagiba.  
S unutarnjim hlađenjem.**

**Tehnički opis**

Veličina pločice	16 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	279810 5
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	20 mm
Udaljenost vrha od osi	11,5 mm
Ukupna duljina L	180 mm
Unutarnje hlađenje	da
Ø drške $D_s$	20 mm
Kut nagiba	1,5 stupanj
Primjena	lijevi
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Stezni vijak tip 5	279810 5
Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200