

Garant

Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave oblik ADB, SK 40 A = 130, Ø trna d1: 22mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300885 22
GTIN	4045197285201
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu. S otvorom za Balluff/RFID čip.

GARANT –Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).

Upotreba:

- S klinom, za glodače glave s utorom , npr. DIN 841.
- S prstenom za glodače glave s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.

Dio isporuke:

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, specijalni ključ br. 309840.

Napomena:

Unutarnje hlađenje moguće je samo s odgovarajućim priteznim vijkom br. 309861.

Tehnički opis

Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	22
Duljina glodaćeg trna L ₃ s priteznim prstenom	19 mm
Ø trna d ₁	22 mm

Duljina izboja A-dimenzija	130 mm
Duljina klina glodalice L ₄	31 mm
Rezervni prihvatni prsten br. 309870	22
Vanjski Ø D	40 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	22
Stezni Ø D ₁	22 mm
Prihvat	SK 40 A = 130
Standard	DIN 6358
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 5 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Držać za glodala

Pribor

Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Prsten za glodaču glavu za trn Ø 40 mm	309870 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 40 mm	309860 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 22 mm	309860 22

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Prsten za glodaču glavu za trn Ø 22 mm	309870 22
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Specijalni ključ za trn Ø 40 mm	309840 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Specijalni ključ za trn Ø 22 mm	309840 22
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40