

Garant

Držač za unutarnje tokarenje s fiksnim kutom nagiba od 1,5°, desno, duljina slobodnog dijela / veličina pločice L: 60/11 mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	272111 60/11
GTIN	4045197584175
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

**S fiksnim kutom nagiba.
S unutarnjim hlađenjem.**

Tehnički opis

Veličina pločice	11 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	279810 4
Udaljenost vrha od osi	7,3 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	13 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Unutarnje hlađenje	da
Ø drške D_s	10 mm
Kut nagiba	1,5 stupanj
Primjena	desno
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Stezni vijak tip 4	279810 4
Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500