

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške / veličina pločice L: 16/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	272002 16/16
GTIN	4045197430519
Razred artikla	21W

Opis

Dio isporuke:
S podložnom pločicom 1,5°.

Tehnički opis

Stezni vijak za izmjenjivu pločicu	279810 2
Stezni vijak za podlošku	279820 1
Podložna pločica 1,5°	272610 1,5
Funkcionalna širina L ₄	16 mm
Veličina drške	16 mm
Duljina glave L ₁	20 mm
Ukupna duljina L	97 mm
Veličina pločice	16 mm
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Podložna pločica držača za vanjsko tokarenje i držači za unutarnje tokarenje EL/IR kut nagiba 1,5 stupanj	272610 1,5
Stezni vijak	272500
Stezni vijak tip 2	279810 2
Vijak za podložnu pločicu tip 1	279824 1
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500