

Garant**Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave oblik ADB, SK 50 A = 160, Ø trna d1: 27mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300990 27
GTIN	4045197285515
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu. S otvorom za Balluff/RFID čip.

GARANT –Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).

Upotreba:

- S klinom, za glodače glave s utorom , npr. DIN 841.
- S prstenom za glodače glave s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.

Dio isporuke:

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, specijalni ključ br. 309840.

Napomena:

Unutarnje hlađenje moguće je samo s odgovarajućim priteznim vijkom br. 309861.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Duljina klina glodalice L ₄	33 mm
Ø trna d ₁	27 mm

Duljina glodaćeg trna L ₃ s priteznim prstenom	21 mm
Rezervni prihvatni prsten br. 309870	27
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	27
Vanjski Ø D	48 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	27
Stezni Ø D ₁	27 mm
Prihvat	SK 50 A = 160
Standard	DIN 6358
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 5 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Držać za glodala

Pribor

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Prsten za glodaču glavu za trn Ø 27 mm	309870 27
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Specijalni ključ za trn Ø 50 mm	309840 50
Specijalni ključ za trn Ø 27 mm	309840 27
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 50 mm	309860 50
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 27 mm	309860 27
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50