

**HOLEX®****Kombinirani držači za nasadna glodala i glodače glave Oblik A, SK 50 A = 100,  
Ø trna d1: 27 mm**

## Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 300980 27     |
| GTIN           | 4045197145581 |
| Razred artikla | 32A           |

## Opis

### Izvedba:

Konusna drška, prihvatni čep i kontaktne površine brušeni na obodu. S Balluffchip provrtom.

### Upotreba:

- S dosjednim klinom, za glodala s uzdužnim utorom, npr. DIN 841.
- S povlačnim prstenom za glodala s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.

### Dio isporuke:

Uključuje klin, povodni prsten i pritezni vijak za glodalo.

### Dodatni pribor:

Pritezni vijak (AB) br. 308600; 308806, AB stezni ključ br. 308810 – 308830, poseban ključ br. 309840.

Standard: DIN 6358

Norma prihvata: ISO 7388-1

Norma prihvata: DIN 69871

Oblik: A

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 15000 min<sup>-1</sup>

Točnost rotacije: ≤ 6 μm

Vanjski Ø D: 48 mm

Duljina glodaćeg trna L<sub>3</sub> s priteznim prstenom: 21 mm

Duljina klina glodalice L<sub>4</sub>: 33 mm

Rezervni pritezni vijak za glodalo 309860: 27

Rezervni povodni prsten 309870: 27

odgovarajući posebni ključ 309840: 27

## Tehnički opis

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| odgovarajući posebni ključ 309840                         | 27                                |
| Ø trna d <sub>1</sub>                                     | 27 mm                             |
| Duljina glodaćeg trna L <sub>3</sub> s priteznim prstenom | 21 mm                             |
| Duljina klina glodalice L <sub>4</sub>                    | 33 mm                             |
| Rezervni pritezni vijak za glodalo 309860                 | 27                                |
| Rezervni povodni prsten 309870                            | 27                                |
| Vanjski Ø D   | 48 mm                             |
| Prihvata  | SK 50 A = 100                     |
| Standard  | DIN 6358                          |
| Norma prihvata  | ISO 7388-1                        |
| Norma prihvata  | DIN 69871                         |
| Oblik   | A                                 |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja                | G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup> |
| Točnost rotacije  | ≤ 6 µm                            |
| Strategija rezanja  | HPC                               |

## Pribor

|   |           |
|---|-----------|
| Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50         | 308650 50 |
| Pritezni svornjak Oblik A prikladno za strmi konus 50                     | 308600 50 |
| Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50             | 308605 50 |
| Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50 | 308615 50 |
| Pritezni svornjak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50             | 308760 50 |
| Specijalni ključ za trn Ø 50 mm   | 309840 50 |
| Pritezni vijak za glodala za trn Ø 50 mm                                  | 309860 50 |
|   | 308720 50 |

Specijalni pritezni svornjak, bez unutarnjeg navoja  
zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

|  |           |
|--|-----------|
| Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50                          | 308610 50 |
| Pritezni svornjak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50                              | 308790 50 |
| Pritezni svornjak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50                              | 308765 50 |
| Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za strmi konus 50 SK           | 308810 50 |
| Specijalni ključ za trn Ø 27 mm  | 309840 27 |
| Stezni ključ za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za strmi konus 50 SK              | 308820 50 |
| Pritezni vijak za glodala za trn Ø 27 mm   | 309860 27 |
| Pritezni svornjak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50                              | 308795 50 |
| Stezni ključ za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za strmi konus 50 SK               | 308830 50 |
| Pritezni svornjak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50                                   | 308660 50 |
| Specijalni pritezni svornjak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50 | 308700 50 |
| Poseban pritezni svornjak prikladno za strmi konus 50                                      | 308740 50 |
| Pritezni svornjak Oblik B prikladno za strmi konus 50                                      | 308640 50 |
| Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50                          | 308620 50 |
| Povodni prsten za trn Ø 27 mm  | 309870 27 |
| Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za strmi konus 50 SK            | 308812 50 |
| Pritezni svornjak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50                              | 308785 50 |