

Garant

Držać za unutarnje tokarenje s fiksnim kutom nagiba od 0,5°, desno, duljina slobodnog dijela / veličina pločice L: 32/11 mm

**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 272091 32/11 |
| GTIN | 4045197645470 |
| Razred artikla | 21W |

Opis

Izvedba:
S fiksnim kutom nagiba.

Tehnički opis

| | |
|---|------------------------------|
| Vijak za izmjenjivu pločicu | 279810 4 |
| Udaljenost vrha od osi | 8,9 mm |
| Minimalni \varnothing predbušenja D_{min} | 16 mm |
| Veličina pločice | 11 mm |
| Ukupna duljina L | 100 mm |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| \varnothing drške D_s | 16 mm |
| Kut nagiba | 0,5 stupanj |
| Primjena | desno |
| Vrsta proizvoda | Držać za unutarnje tokarenje |

Pribor

| | |
|--|------------|
| Stezni vijak tip 4 | 279810 4 |
| Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8 | 674248 TX8 |
| Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm | 659957 500 |