

Garant**Držač za unutarnje tokarenje, desno, duljina slobodnog dijela / veličina pločice L: 60/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	272171 60/16
GTIN	4045197430717
Razred artikla	21W

Opis

Dio isporuke:
S podložnom pločicom 1,5°.

Tehnički opis

Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	29 mm
Veličina pločice	16 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	279810 2
Udaljenost vrha od osi	16,3 mm
Ukupna duljina L	250 mm
Unutarnje hlađenje	da
Podložna pločica 1,5°	272620 1,5
Vijak s podloškom	279820 1
\varnothing drške D_s	32 mm
Širina vrata L_4	25 mm
Područje primjene	Radijalno unutarnje ubodno tokarenje
Primjena	desno
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Stezni vijak tip 2	279810 2
Vijak za podložnu pločicu tip 1	279824 1
Stezni vijak	272500
Podložna pločica za držač za unutarnje tokarenje kut nagiba 1,5 stupanj	272620 1,5
Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500