

Garant

Držač za unutarnje tokarenje s fiksnim kutom nagiba od 2,5°, desno, duljina slobodnog dijela / veličina pločice L: 12/6mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	272101 12/6
GTIN	4045197463289
Razred artikla	21W

Opis

**Izvedba:
S fiksnim kutom nagiba.**

Tehnički opis

Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	6,35 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	279810 6
Veličina pločice	6 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Unutarnje hlađenje	ne
\varnothing drške D_s	12 mm
Kut nagiba	2,5 stupanj
Primjena	desno
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Stezni vijak tip 6	279810 6
--------------------	----------

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6

674248 TX6

Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 200 cNm

659957 200