

**Garant****Držac za tokarenje, desno, Vel. drške / veličina pločice L: 12/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	272001 12/16
GTIN	4045197644152
Razred artikla	21W

**Opis**

**Dio isporuke:**  
**S podložnom pločicom 1,5°.**

**Tehnički opis**

Duljina glave L <sub>1</sub>	22 mm
Veličina drške	12 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	16 mm
Podložna pločica 1,5°	272600 1,5
Stezni vijak za podlošku	279824 1
Stezni vijak za izmjenjivu pločicu	279810 2
Ukupna duljina L	83 mm
Veličina pločice	16 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

**Pribor**

Podložna pločica držača za vanjsko tokarenje kut nagiba 1,5 stupanj	272600 1,5
Vijak za podložnu pločicu tip 1	279824 1
Stezni vijak	272500
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Stezni vijak tip 2	279810 2
Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500