

**Garant****Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške / veličina pločice L: 25/16mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	272002 25/16
GTIN	4045197430533
Razred artikla	21W

## Opis

**Dio isporuke:**  
**S podložnom pločicom 1,5°.**

## Tehnički opis

Stezni vijak za izmjenjivu pločicu	279810 2
Veličina drške	25 mm
Stezni vijak za podlošku	279820 1
Duljina glave L <sub>1</sub>	30 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	25 mm
Podložna pločica 1,5°	272610 1,5
Ukupna duljina L	153 mm
Veličina pločice	16 mm
Primjena	lijevi
Unutarne hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

## Pribor

Stezni vijak	272500
Podložna pločica držača za vanjsko tokarenje i držači za unutarnje tokarenjeEL/IR kut nagiba 1,5 stupanj	272610 1,5
Stezni vijak tip 2	279810 2
Vijak za podložnu pločicu tip 1	279824 1
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500