

HOLEX®

**Kombinirani držači za nasadna glodala i glodače glave Oblik A, SK 50 A = 100,
Ø trna d1: 40 mm**



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300980 40
GTIN	4045197145604
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

Konusna drška, prihvatni čep i kontaktne površine brušeni na obodu. S Balluffchip provrtom.

Upotreba:

- S dosjednim klinom, za glodala s uzdužnim utorom, npr. DIN 841.
- S povlačnim prstenom za glodala s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.

Dio isporuke:

Uključuje klin, povodni prsten i pritezni vijak za glodalo.

Dodatni pribor:

Pritezni vijak (AB) br. 308600; 308806, AB stezni ključ br. 308810 – 308830, poseban ključ br. 309840.

Standard: DIN 6358

Norma prihvata: ISO 7388-1

Norma prihvata: DIN 69871

Oblik: A

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 15000 min⁻¹

Točnost rotacije: ≤ 6 μm

Vanjski Ø D: 70 mm

Duljina glodaćeg trna L₃ s priteznim prstenom: 27 mm

Duljina klina glodalice L₄: 41 mm

Rezervni pritezni vijak za glodalo 309860: 40

Rezervni povodni prsten 309870: 40

odgovarajući posebni ključ 309840: 40

Tehnički opis

Duljina klina glodalice L ₄	41 mm
Duljina glodaćeg trna L ₃ s priteznim prstenom	27 mm
Ø trna d ₁	40 mm
odgovarajući posebni ključ 309840	40
Rezervni pritezni vijak za glodalo 309860	40
Rezervni povodni prsten 309870	40
Vanjski Ø D	70 mm
Prihvat	SK 50 A = 100
Standard	DIN 6358
Norma prihvata	ISO 7388-1
Norma prihvata	DIN 69871
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 6 µm
Strategija rezanja	HPC

Pribor

Pritezni svornjak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za strmi konus 50 SK	308810 50
Stezni ključ za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za strmi konus 50 SK	308820 50
Pritezni svornjak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Specijalni ključ za trn Ø 50 mm	309840 50
Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Specijalni pritezni svornjak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50

Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Pritezni vijak za glodala za trn Ø 50 mm	309860 50
Pritezni svornjak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za strmi konus 50 SK	308812 50
Poseban pritezni svornjak prikladno za strmi konus 50	308740 50
Pritezni svornjak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Pritezni svornjak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Specijalni pritezni svornjak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308700 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Povodni prsten za trn Ø 40 mm	309870 40
Stezni ključ za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za strmi konus 50 SK	308830 50
Pritezni svornjak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Pritezni vijak za glodala za trn Ø 40 mm	309860 40
Pritezni svornjak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Specijalni ključ za trn Ø 40 mm	309840 40
Pritezni svornjak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50