

Garant

Držač za glodače glave ADB oblik s rupama rashladnog kanala, SK 40 kratko, Ø trna d1: 22mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301015 22
GTIN	4045197285607
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.**
- **Kratak doseg.**
- **Povećana dosjedna ploha bunta.**
- **S rupom za RFID/Balluff čip.**
- **S 4 kanala rashladnog sredstva.**
- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**

Dio isporuke:

Uključuje stezni vijak glodala.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, specijalni ključ br. 309840.

Tehnički opis

Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	22
Duljina klina glodalice L ₄	19 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	22
Ø trna d ₁	22 mm
Duljina izboja A-dimenzija	35 mm

Vanjski Ø D	48 mm
Stezni Ø D ₁	22 mm
Prihvat	SK 40 kratko
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 5 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

Pribor

Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Specijalni ključ za trn Ø 40 mm	309840 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
	308700 40

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40

Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 22 mm	309860 22
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 40 mm	309860 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Specijalni ključ za trn Ø 22 mm	309840 22