

**Garant**

**Držač za unutarnje tokarenje s fiksnim kutom nagiba od 2,5°, desno, duljina slobodnog dijela / veličina pločice L: 26/6mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	272101 26/6
GTIN	4045197463296
Razred artikla	21W

**Opis**

**Izvedba:**  
**S fiksnim kutom nagiba. VHM drška.**  
**S unutarnjim hlađenjem.**

**Tehnički opis**

Minimalni $\varnothing$ prebušenja $D_{min}$	6,35 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	279810 6
Veličina pločice	6 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Unutarnje hlađenje	da
$\varnothing$ drške $D_s$	6 mm
Kut nagiba	2,5 stupanj
Primjena	desno
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
--	------------

Stezni vijak tip 6	279810 6
Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200