

Garant

Set pločica s djelomičnim profilom veličina 16, za sigurnosne prstene, desno, HB7010, tip: ER/IR



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	271940 ER/IR
GTIN	4045197371003
Razred artikla	21J

Opis

Odgovara:

GARANT navojni stezni držač (vanjski/unutarnji) br. 271997 – 272172 svaki za veličinu pločice 16 ili 9,3.

Sadržaj:

Djelomični profil DIN 7993: Br. 271025 vel. 0,4; 0,6; 0,9; 1br. 271035 vel. 0,6; 0,9; 1

Podložna pločica: Br. 272604 i 272624 vel. S

Tehnički opis

Smjer obrade	desno
Rezni materijal	HM
Vrsta	HB7010
Utori prema normi	DIN 7993
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje navoja

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
--	--------------	----------------	---------

Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	250 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	180 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	S
GG(G)	prikladno	130 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	N
kontinuirano	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Pribor

Podložna pločica držača za vanjsko tokarenje kut nagiba S stupanj	272604 S
Pločica s djelomičnim profilom za DIN 7993 vanjska, desna Ubod R 1 mm	271025 1
Pločica s djelomičnim profilom za DIN 7993 unutarnja, desna Ubod R 0,6 mm	271035 0,6
	271035 1

Pločica s djelomičnim profilom za DIN 7993 unutarnja,
desna Ubod R 1 mm

Pločica s djelomičnim profilom za DIN 7993 vanjska, desna
Ubod R 0,9 mm

271025 0,9

Podložna pločica za držač za unutarnje tokarenje kut
nagiba S stupanj

272624 S

Pločica s djelomičnim profilom za DIN 7993 vanjska, desna
Ubod R 0,4 mm

271025 0,4

Pločica s djelomičnim profilom za DIN 7993 vanjska, desna
Ubod R 0,6 mm

271025 0,6