

Garant

Držač za unutarnje tokarenje s fiksnim kutom nagiba od 1,5°, desno, duljina slobodnog dijela / veličina pločice L: 100/16mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	272111 100/16
GTIN	4045197584182
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

**S fiksnim kutom nagiba.
S unutarnjim hlađenjem.**

Tehnički opis

Veličina pločice	16 mm
Udaljenost vrha od osi	11,3 mm
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	20 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	279810 5
Ukupna duljina L	150 mm
Unutarnje hlađenje	da
Ø drške D_s	16 mm
Kut nagiba	1,5 stupanj
Primjena	desno
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Stezni vijak tip 5	279810 5
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Momentni odvijač sa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200