

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške / veličina pločice L: 32/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	272002 32/16
GTIN	4045197644190
Razred artikla	21W

Opis

Dio isporuke:
S podložnom pločicom 1,5°.

Tehnički opis

Podložna pločica 1,5°	272610 1,5
Veličina drške	32 mm
Duljina glave L ₁	30 mm
Stezni vijak za podlošku	279820 1
Stezni vijak za izmjenjivu pločicu	279810 2
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Ukupna duljina L	173 mm
Veličina pločice	16 mm
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Stezni vijak tip 2	279810 2
Vijak za podložnu pločicu tip 1	279824 1
Podložna pločica držača za vanjsko tokarenje i držači za unutarnje tokarenjeEL/IR kut nagiba 1,5 stupanj	272610 1,5
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Stezni vijak	272500
Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500