

**Garant****Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave oblik ADB, SK 50 A = 130, Ø trna d1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300985 16
GTIN	4045197285447
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu. S otvorom za Balluff/RFID čip.

**GARANT** –Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).

**Upotreba:**

- **S klinom, za glodače glave s utorom , npr. DIN 841.**
- **S prstenom za glodače glave s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.**

**Dio isporuke:**

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, specijalni ključ br. 309840.

**Napomena:**

Unutarnje hlađenje moguće je samo s odgovarajućim priteznim vijkom br. 309861.

**Tehnički opis**

Duljina klina glodalice L <sub>4</sub>	27 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	16
Duljina izboja A-dimenzija	130 mm

Rezervni prihvatni prsten br. 309870	16
Duljina glodaćeg trna L <sub>3</sub> s priteznim prstenom	17 mm
Ø trna d <sub>1</sub>	16 mm
Vanjski Ø D	32 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	16
Stezni Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Prihvat	SK 50 A = 130
Standard	DIN 6358
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 5 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Držać za glodala

## Pribor

Specijalni ključ za trn Ø 16 mm	309840 16
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Specijalni ključ za trn Ø 50 mm	309840 50
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50

Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 50 mm	309860 50
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 16 mm	309860 16
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Prsten za glodaču glavu za trn Ø 16 mm	309870 16