

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške / veličina pločice L: 25/22mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	272002 25/22
GTIN	4045197430540
Razred artikla	21W

Opis

Dio isporuke:
S podložnom pločicom 1,5°.

Tehnički opis

Podložna pločica 1,5°	272616 1,5
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Stezni vijak za izmjenjivu pločicu	279810 3
Duljina glave L ₁	36 mm
Veličina drške	25 mm
Stezni vijak za podlošku	279824 2
Ukupna duljina L	155 mm
Veličina pločice	22 mm
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Podložna pločica držača za vanjsko tokarenje i držači za unutarnje tokarenjeEL/IR kut nagiba 1,5 stupanj	272616 1,5
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Stezni vijak tip 3	279810 3
Vijak za podložnu pločicu tip 2	279824 2
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500