

Garant

Držač za glodače glave ADB oblik s rupama rashladnog kanala, SK 40 kratko, Ø trna d1: 32mm

**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 301015 32 |
| GTIN | 4045197285621 |
| Razred artikla | 31A |

Opis**Izvedba:**

- **Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.**
- **Kratak doseg.**
- **Povećana dosjedna ploha bunta.**
- **S rupom za RFID/Balluff čip.**
- **S 4 kanala rashladnog sredstva.**
- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**

Dio isporuke:

Uključuje stezni vijak glodala.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, specijalni ključ br. 309840.

Tehnički opis

| | |
|---|-------|
| Duljina klina glodalice L ₄ | 24 mm |
| Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 32 |
| Ø trna d ₁ | 32 mm |
| Duljina izboja A-dimenzija | 50 mm |
| Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 32 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Vanjski Ø D | 78 mm |
| Stezni Ø D ₁ | 32 mm |
| Prihvat | SK 40 kratko |
| Standard | DIN 6357 |
| Norma prihvata | ISO 7388-1 |
| Oblik | ADB |
| Provrt za rashladne kanale | ne može se zaključati |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 5 µm |
| Strategija rezanja | HPC |
| Vrsta proizvoda | Usadnik glave noža |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308806 40 |
| Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308785 40 |
| Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40 | 308620 40 |
| Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308765 40 |
| Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 40 mm | 309860 40 |
| Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308802 40 |
| Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308795 40 |
| Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M | 308670 40M |
| Specijalni ključ za trn Ø 32 mm | 309840 32 |
| Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 32 mm | 309860 32 |
| Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40 | 308615 40 |
| Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308790 40 |
| | 308605 40 |

Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40

| | |
|---|-----------|
| Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308660 40 |
| Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40 | 308600 40 |
| Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojzabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308700 40 |
| Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40 | 308625 40 |
| Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40 | 308820 40 |
| Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40 | 308640 40 |
| Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40 | 308630 40 |
| Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40 | 308740 40 |
| Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308635 40 |
| Specijalni ključ za trn Ø 40 mm | 309840 40 |
| Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40 | 308650 40 |
| Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308801 40 |
| Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40 | 308830 40 |
| Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308760 40 |
| Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40 | 308610 40 |