

**Garant**

**Držač za unutarnje tokarenje s fiksnim kutom nagiba od 2,5°, desno, duljina slobodnog dijela / veličina pločice L: 31/9,3mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	272101 31/9,3
GTIN	4045197430564
Razred artikla	21W

**Opis**

**Izvedba:**  
**S fiksnim kutom nagiba.**

**Tehnički opis**

Veličina pločice	9,3 mm
Minimalni $\varnothing$ predbušenja $D_{min}$	8 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	279810 7
Ukupna duljina L	97 mm
Unutarnje hlađenje	ne
$\varnothing$ drške $D_s$	10 mm
Kut nagiba	2,5 stupanj
Primjena	desno
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

**Pribor**

Stezni vijak tip 7	279810 7
--------------------	----------

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX5

674248 TX5

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 200 cNm

659957 200