

Garant
eco držač za tokarenje, desno, Vel. drške / veličina pločice L: 20/16mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	271991 20/16
GTIN	4045197654441
Razred artikla	21U

Opis

Izvedba:

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva na oštricu. Hlađenjem preciznim mlaznicama toplinsko opterećenje smanjuje se na ciljan i učinkovit način jer je mlaz rashladnog sredstva optimalno usmjeren između odvojene čestice i rezne oštrice. Za povećanu produktivnost, dulji vijek trajanja i veću sigurnost postupka.

Dio isporuke:

S podložnom pločicom 1,5°.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo s GARANT eco-System prihvatima br. 317900 – 319886.

Unutarnje hlađenje: da

Funkcionalna širina L₄: 20 mm

Duljina glave L₁: 30 mm

Ukupna duljina L: 89 mm

Stezni vijak za izmjenjivu pločicu: 279810 2

Podložna pločica 1,5°: 272600 1,5

Stezni vijak za podlošku: 279820 1

Tehnički opis

Stezni vijak za podlošku	279820 1
Funkcionalna širina L ₄	20 mm
Duljina glave L ₁	30 mm

Podložna pločica 1,5°	272600 1,5
Veličina drške	20 mm
Stezni vijak za izmjenjivu pločicu prikladno za veličinu ploče	279810 2 16 mm
Ukupna duljina L	89 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Stezni vijak	272500
Podložna pločica držača za vanjsko tokarenje kut nagiba 1,5 stupanj	272600 1,5
Stezni vijak tip 2	279810 2
Vijak za podložnu pločicu tip 1	279824 1
Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Precizni bit za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10