

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške / veličina pločice L: 32/22mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	272002 32/22
GTIN	4045197645401
Razred artikla	21W

Opis

Dio isporuke:
S podložnom pločicom 1,5°.

Tehnički opis

Podložna pločica 1,5°	272616 1,5
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Stezni vijak za izmjenjivu pločicu	279810 3
Stezni vijak za podlošku	279824 2
Duljina glave L ₁	36 mm
Veličina drške	32 mm
Ukupna duljina L	175 mm
Veličina pločice	22 mm
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 2	279824 2
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Podložna pločica držača za vanjsko tokarenje i držači za unutarnje tokarenje EL/IR kut nagiba 1,5 stupanj	272616 1,5
Stezni vijak tip 3	279810 3
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500