

Garant
Set pločica za tokarenje navoja, veličina 16, HB7010, tip: ER

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	271900 ER
GTIN	4045197370969
Razred artikla	21J

Opis
Sadržaj:

Puni profil, metrički 60°: Br. 270700 vel. 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3

Djelomični profil, metrički 60°: Br. 270740 vel. 0,5-1,5; 1,75-3

Puni profil, BSW 55°: Br. 270800 vel. 14; 11

Tehnički opis

Smjer obrade	desno
Rezni materijal	HM
Vrsta navoja	M
Vrsta navoja	M-LH
Vrsta navoja	MF
Vrsta navoja	G
Vrsta navoja	BSW
Vrsta navoja	MF-LH
Vrsta navoja	G-LH
Vrsta navoja	BSW-LH
Vrsta	HB7010

Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje navoja
Pribor	
Pločica s djelomičnim profilom 60° vanjska, desna korak 0,5-1,5 mm	270740 0,5-1,5
Pločica s djelomičnim profilom 60° vanjska, desna korak 1,75-3 mm	270740 1,75-3
Pločica s punim profilom 60° vanjska, desna korak 3 mm	270700 3
Pločica s punim profilom 60° vanjska, desna korak 1,25 mm	270700 1,25
Pločica s punim profilom 60° vanjska, desna korak 1 mm	270700 1
Pločica s punim profilom 60° vanjska, desna korak 1,5 mm	270700 1,5
Pločica s punim profilom 60° vanjska, desna korak 2,5 mm	270700 2,5
Pločica s punim profilom 60° vanjska, desna korak 2 mm	270700 2