

Garant

Držač za unutarnje tokarenje s fiksnim kutom nagiba od 2,5°, desno, duljina slobodnog dijela / veličina pločice L: 43/9,3mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	272101 43/9,3
GTIN	4045197430571
Razred artikla	21W

Opis

**Izvedba:
S fiksnim kutom nagiba.**

Tehnički opis

Veličina pločice	9,3 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	279810 7
Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	8 mm
Ukupna duljina L	109 mm
Unutarnje hlađenje	ne
\varnothing drške D_s	10 mm
Kut nagiba	2,5 stupanj
Primjena	desno
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX5	674248 TX5
Stezni vijak tip 7	279810 7

Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 200 cNm

659957 200