

## Garant

**Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave oblik ADB, SK 50 A = 55, Ø trna d1: 32mm**



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300930 32
GTIN	4045197285379
Razred artikla	31A

### Opis

#### Izvedba:

Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu. S otvorom za Balluff/RFID čip.

**GARANT** –Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).

#### Upotreba:

- S klinom, za glodače glave s utorom , npr. DIN 841.
- S prstenom za glodače glave s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.

#### Dio isporuke:

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu.

#### Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, specijalni ključ br. 309840.

#### Napomena:

Unutarnje hlađenje moguće je samo s odgovarajućim priteznim vijkom br. 309861.

### Tehnički opis

Ø trna d <sub>1</sub>	32 mm
Rezervni prihvatni prsten br. 309870	32
Duljina glodaćeg trna L <sub>3</sub> s priteznim prstenom	24 mm

Duljina izboja A-dimenzija	55 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	32
Duljina klina glodalice L <sub>4</sub>	38 mm
Vanjski Ø D	58 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	32
Stezni Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Prihvat	SK 50 A = 55
Standard	DIN 6358
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 5 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Držać za glodala

## Pribor

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Specijalni ključ za trn Ø 32 mm	309840 32
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50

Specijalni ključ za trn Ø 50 mm	309840 50
Prsten za glodaču glavu za trn Ø 32 mm	309870 32
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 32 mm	309860 32
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 50 mm	309860 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50