

Garant

Držač za unutarnje tokarenje s fiksnim kutom nagiba od 0,5°, lijevi, duljina slobodnog dijela / veličina pločice L: 32/11 mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	272132 32/11
GTIN	4045197645500
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:
S fiksnim kutom nagiba.

Tehnički opis

Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	16 mm
Veličina pločice	11 mm
Udaljenost vrha od osi	8,9 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	279810 4
Ukupna duljina L	100 mm
Unutarnje hlađenje	da
\varnothing drške D_s	16 mm
Kut nagiba	0,5 stupanj
Primjena	lijevi
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Stezni vijak tip 4	279810 4
--------------------	----------

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500