

**Garant****Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave oblik ADB, SK 50 A = 200, Ø trna d1: 32mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 301010 32     |
| GTIN           | 4045197285577 |
| Razred artikla | 31A           |

**Opis****Izvedba:**

Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu. S otvorom za Balluff/RFID čip.

**GARANT** –Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).

**Upotreba:**

- S klinom, za glodače glave s utorom , npr. DIN 841.
- S prstenom za glodače glave s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.

**Dio isporuke:**

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, specijalni ključ br. 309840.

**Napomena:**

Unutarnje hlađenje moguće je samo s odgovarajućim priteznim vijkom br. 309861.

**Tehnički opis**

|  |        |
|--|--------|
| Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 32     |
| Duljina izboja A-dimenzija               | 200 mm |
| Duljina klina glodalice L <sub>4</sub>   | 38 mm  |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Ø trna $d_1$                                     | 32 mm                             |
| Rezervni prihvatni prsten br. 309870             | 32                                |
| Duljina glodaćeg trna $L_3$ s priteznim prstenom | 24 mm                             |
| Vanjski Ø D                                      | 58 mm                             |
| Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861      | 32                                |
| Stezni Ø $D_1$                                   | 32 mm                             |
| Prihvat  | SK 50 A = 200                     |
| Standard   | DIN 6358                          |
| Norma prihvata                                   | ISO 7388-1                        |
| Oblik  | ADB                               |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja       | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Točnost rotacije                                 | ≤ 5 µm                            |
| Strategija rezanja                               | HPC                               |
| Vrsta proizvoda                                  | Držać za glodala                  |

## Pribor

|  |           |
|--|-----------|
| Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50            | 308610 50 |
| Specijalni ključ za trn Ø 50 mm  | 309840 50 |
| Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50                        | 308640 50 |
| Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50                    | 308740 50 |
| Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50                | 308795 50 |
| Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50                | 308765 50 |
| Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50                        | 308600 50 |
| Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 50 mm                           | 309860 50 |
| Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50 | 308615 50 |
| Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50                | 308785 50 |

|   |           |
|---|-----------|
| Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50                                   | 308650 50 |
| Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50                                       | 308790 50 |
| Prsten za glodaču glavu za trn Ø 32 mm  | 309870 32 |
| Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50  | 308660 50 |
| Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50                                    | 308605 50 |
| Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50 | 308820 50 |
| Specijalni ključ za trn Ø 32 mm   | 309840 32 |
| Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50                                       | 308760 50 |
| Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50                         | 308830 50 |
| Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 32 mm  | 309860 32 |
| Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojzabrtvljen prikladno za strmi konus 50           | 308720 50 |
| Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50                                   | 308620 50 |