

HOLEX®
Držac za glodače glave Oblik A, SK 40 kratko, Ø trna d1: 32 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	301020 32
GTIN	4045197145680
Razred artikla	32A

Opis
Izvedba:

- **Od steznog Ø 40 s 4 provrta s navojima za prihvat glodaćih glava prema DIN 2079.**
- **Konusna drška, prihvatni pin i kontaktne površine brušene na vijencu.**
- **Kratka izbočina.**
- **Povećana kontaktna površina vijenca.**
- **S Balluffchip provrtom.**

Dio isporuke:

Uključujući pritezni vijak za glodalo.

Dodatni pribor:

Pritezni vijak (AB) br. 308600 – 308806, AB stezni ključ br. 308810– 308830, poseban ključ br. 309840.

Standard: DIN 6357

Norma prihvata: DIN 69871

Norma prihvata: ISO 7388-1

Oblik: A

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 15000 min⁻¹

Točnost rotacije: ≤ 6 µm

Duljina izboja A-dimenzija: 50 mm

Vanjski Ø D: 78 mm

Duljina klina glodalice L₄: 24 mm

Rezervni pritezni vijak za glodalo 309860: 32

odgovarajući posebni ključ 309840: 32

Tehnički opis

Duljina klina glodalice L ₄	24 mm
Rezervni pritezni vijak za glodalo 309860	32
Ø trna d ₁	32 mm
odgovarajući posebni ključ 309840	32
Duljina izboja A-dimenzija	50 mm
Vanjski Ø D	78 mm
Prihvat	SK 40 kratko
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	DIN 69871
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 6 µm
Strategija rezanja	HPC

Pribor

Pritezni svornjak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Pritezni svornjak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Pritezni svornjak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Specijalni pritezni svornjak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308720 40
Pritezni svornjak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Pritezni vijak za glodala za trn Ø 40 mm	309860 40
Pritezni svornjak Hurco 45° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
	308620 40

Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40

Poseban pritezni svornjak prikladno za strmi konus 40 308740 40

Pritezni svornjak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 308660 40

Stezni ključ za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za strmi konus 40 SK 308820 40

Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za strmi konus 40 SK 308810 40

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40 308615 40

Pritezni svornjak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40 308630 40

Pritezni svornjak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40 308625 40

Pritezni svornjak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 308785 40

Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40 308610 40

Pritezni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 308806 40

Specijalni pritezni svornjak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 308700 40

Pritezni svornjak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 308795 40

Specijalni ključ za trn Ø 32 mm 309840 32

Pritezni svornjak Mazak, zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40M 308670 40M

Pritezni svornjak Oblik B prikladno za strmi konus 40 308640 40

Pritezni svornjak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 308790 40

Stezni ključ za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za strmi konus 40 SK 308830 40

Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za strmi konus 40 SK 308812 40

Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40 308650 40

Pritezni vijak za glodala za trn Ø 32 mm 309860 32

Pritezni svornjak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Specijalni ključ za trn Ø 40 mm	309840 40