

**Garant****Držac za unutarnje tokarenje, lijevi, duljina slobodnog dijela / veličina pločice L: 120/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	272172 120/16
GTIN	4045197430724
Razred artikla	21W

**Opis**

**Dio isporuke:**  
**S podložnom pločicom 1,5°.**

**Tehnički opis**

Minimalni $\varnothing$ prebušenja $D_{min}$	24 mm
Udaljenost vrha od osi	13,4 mm
Veličina pločice	16 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	279810 2
Ukupna duljina L	180 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vijak s podloškom	279820 1
Podložna pločica 1,5°	272630 1,5
$\varnothing$ drške $D_s$	20 mm
Širina vrata $L_4$	20 mm
Područje primjene	radijalno un. ubodno tokarenje
Primjena	lijevi
Vrsta proizvoda	Držac za unutarnje tokarenje

**Pribor**

Stezni vijak	272500
Podložna pločica za držač za unutarnje tokarenje kut nagiba 1,5 stupanj	272630 1,5
Stezni vijak tip 2	279810 2
Vijak za podložnu pločicu tip 1	279824 1
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500