

Garant

**Držac za unutarnje tokarenje, lijevi, duljina slobodnog dijela / veličina pločice
L: 60/16mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	272172 60/16
GTIN	4045197430731
Razred artikla	21W

Opis

**Dio isporuke:
S podložnom pločicom 1,5°.**

Tehnički opis

Vijak za izmjenjivu pločicu	279810 2
Veličina pločice	16 mm
Minimalni \varnothing prebušenja D_{min}	29 mm
Udaljenost vrha od osi	16,3 mm
Ukupna duljina L	250 mm
Unutarnje hlađenje	da
Podložna pločica 1,5°	272630 1,5
Vijak s podloškom	279820 1
\varnothing drške D_s	32 mm
Širina vrata L_4	25 mm
Primjena	lijevi
Vrsta proizvoda	Držac za unutarnje tokarenje

Pribor

Podložna pločica za držač za unutarnje tokarenje kut nagiba 1,5 stupanj	272630 1,5
Stezni vijak	272500
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Stezni vijak tip 2	279810 2
Vijak za podložnu pločicu tip 1	279824 1
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500