

**Garant****Držac alata s MK drškom s klinom, oblik AD, SK 50 kratko, MK unutarnji: 4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301170 4
GTIN	4045197285935
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Brušeno izvana i iznutra.
- S otvorom za Balluff/RFID čip.

**GARANT** –Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

**Tehnički opis**

Morse konus, unutarnji	4
Duljina izboja A-dimenzija	95 mm
Vanjski Ø D	48 mm
Prihvat	SK 50 kratko
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 12000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 8 µm
Vrsta proizvoda	Prihvatni adapter

## Pribor

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50